


# Pljosnati cilindar DZF-63- -A-P-A


Broj artikla: 161304

FESTO

osigurano od zakretanja, za prepoznavanje pozicija, sa elastičnim prigušnim prstenovima u krajnjim položajima. Različite mogućnosti pričvršćenja, sa ili bez dodatnih elemenata pričvršćenja.



Prikaz primera



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost   |
|--|--|
| Hod  | 1 ... 320 mm   |
| Prečnik klipa  | 63 mm<br>ekvivalentni prečnik                        |
| Maksimalni ugao uvrtnja klipnjače +/-                    | 0,4 deg  |
| Prigušivanje   | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano        |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno  |
| Način funkcionisanja                                     | dvosmerno  |
| Konstruktivna struktura                                  | Klip<br>Klipnjača                                    |
| Prepoznavanje pozicije                                   | za beskontaktni prekidač                             |
| Osiguranje od zakretanja / vođenje                       | Ovalni klip  |
| Operating pressure MPa                                   | 0,1 ... 1 MPa  |
| Pogonski pritisak  | 1 ... 10 bar   |
| Pogonski medijum   | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]    |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja                   | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK                           | 2 - Moderate corrosion stress                        |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Temperatura okoline                                      | -20 ... 80 °C  |
| Maks. obrtni moment osiguranja od zakretanja             | 1,5 Nm   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1.682 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 1.870 N  |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm                              | 337 g  |
| Dodatni faktor mase po 10 mm hoda                        | 25 g   |
| Dodatna težina po 10 mm hoda                             | 91 g   |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm                             | 1.379 g  |
| Vrsta pričvršćenja                                       | sa unutrašnjim navojem<br>sa priborom<br>po izboru:  |
| Pneumatski priključak                                    | G1/4   |
| Material cover   | Aluminijumski odlivak                                |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)                                     |
| Material housing   | Aluminijum<br>glatko eloksirano                      |
| Material piston rod                                      | visokolegirani čelik                                 |