

Vakuum hvataljka ESG-30

Broj dela: 189174

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prečnik usisivača	30 mm
Ugradni položaj	vertikalno
Posebne karakteristike	antistatično
Dizajn	Priključak vakuma gore Vakuumski priključak bočno sa izjednačavanjem visine sa dugačkom kompenzacijom visine
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 4
Oblik sisaljke	okruglo pljosnato okruglo duboko okruglo ekstra duboko okrugla membranska brtva 1,5-struka okrugla membranska brtva 3,5-struka
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Temperatura okruženja	-30 °C...200 °C
Vakuumski priključak	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon) Vulkollan