

# Servisna jedinica FRC-3/4-D-7-MAXI-A

Broj dela: 162768

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost  |
|---|---|
| Veličina konstrukcije                     | Maxi  |
| Serijska                                  | D   |
| Zaštita od aktiviranja                    | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje                          |
| Ugradni položaj                           | vertikalno +/- 5°   |
| Odvod kondenzata                          | potpuno automatski  |
| Dizajn                                    | Regulacija filtera sa manometrom<br>Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom |
| Maks. količina kondenzata                 | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Finoća filtera                            | 40 µm   |
| Zaštita posude                            | Metalna zaštitna posuda   |
| Indikator pritiska                        | sa manometrom   |
| Radni pritisak                            | 2 bar...12 bar  |
| Opseg regulisanja pritiska                | 0.5 bar...7 bar   |
| Maks. histereza pritiska                  | 0.4 bar   |
| Normalni nominalni protok                 | 8500 l/min  |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:--:]                             |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji   |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura medija                        | -10 °C...60 °C  |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda                          | 2390 g  |
| Vrsta pričvršćenja                        | Ugradnja voda<br>sa priborom  |
| Pneumatski priključak 1                   | G3/4  |
| Pneumatski priključak: 2                  | G3/4  |
| Materijal kućišta                         | Cink liven pod pritiskom  |
| Materijal omotača                         | PC  |