



Prigušno-nepovratni ventil VFOF-LE-BAH-G14-Q8

Broj artikla: 1927030

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Kontrola nepovratnom funkcijom za vazduh rasterećenja
Pneumatski priključak 1	QS-8
Pneumatski priključak 2	G1/4
Način aktiviranja	ručno
Priključak, upravljački vazduh 21	QS-8
Element podešavanja	Imbus
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	590 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	310 ... 540 l/min
Pogonski pritisak	0,2 ... 10 bar
Pritisak upravljanja	2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	PBT
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta aktiviranja, upravljana protivpovratna funkcija	Pneumatski
Funkcija ručnog odzračivanja	Dodirno
Zakretljivost	360°/nije dozvoljena trajno okretanje
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0,2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	940 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->9 psi) actuated	830 ... 1.000 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) not actuated	840 ... 1.000 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smeru aktiviran	315 ... 540 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smeru neaktiviran	310 ... 540 l/min
Vreme isključenja	11 ms
Vreme uključanja	8 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Medijum upravljanja	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nazivni moment pritezanja	10 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Dozvoljeni moment aktiviranja, regulacioni vijak	1 Nm
Težina proizvoda	73,9 g
Material of cover	ES-BE
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material cover	PBT
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijumska legura za kovanje
Material sleeve	Aluminijumska legura za kovanje
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Mesing