

Zaustavni element YSRWJ-7-10-A

Broj dela: 192967

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	7
Hod	10 mm
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristična linija
Ugradni položaj	Proizvoljan
Fino podešavanje	0.03 mm
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Maks. brzina udara	3 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	1 s
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom potiskujući
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	10 mm
Maks. pričvrсна sila	300 N
Maks. potrošnja energije po hodu	2 J
Maks. potrošnja energije po satu	15000 J
Maks. preostala energija	0.01 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	1.7 N
Težina proizvoda	75 g
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Mesing niklovano
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik