


Prigušno-nepovratni ventil GR-QS-3

Broj dela: 193965

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Povratna funkcija prigušnice
Pneumatski priključak 1	QS-3
Pneumatski priključak: 2	QS-3
Podesivi element	Nareckani vijak
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja na prednju tablu sa prolaznim otvorom sa priborom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	85 l/min
Standardni nominalni protok u povratnom smeru	120 l/min
Radni pritisak	0.2 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Materijal kućišta	PA-ojačan
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	12 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

Karakteristika	Vrednost
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal otpuštajućeg prstena	POM
Materijal nareckane glave	PA-ojačan
Materijal regulacionog zavrtnja	visokolegirani čelik