

# Regulator pritiska LRS-1/2-D-7-MAXI

Broj artikla: 194660

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Vijak regulatora sa bravom, radni pritisak do 7 bara.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost  |
|--|---|
| Veličina                               | Maxi  |
| Seriya                                 | D   |
| Osiguranje aktiviranja                 | Okretno dugme sa integrisanom bravom                                |
| Položaj ugradnje                       | proizvoljno   |
| Konstruktivna struktura                | predupravljeni klipni regulator                                     |
| Funkcija kontrolera                    | Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odražavanjem             |
| Manometar                              | sa manometrom   |
| Pogonski pritisak                      | 0 ... 16 bar  |
| Područje regulacije pritiska           | 0,5 ... 7 bar   |
| Maks. histerezis pritiska              | 0,4 bar   |
| Normalni nazivni protok                | 10.700 l/min  |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)                |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu        | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma                   | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline                    | -10 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                       | 1.288 g   |
| Vrsta pričvršćenja                     | Ugradnja prednje ploče<br>Ugradnja vodova sa priborom               |
| Pneumatski priključak 1                | G1/2  |
| Pneumatski priključak 2                | G1/2  |
| Materijal - napomena                   | RoHS komfornost   |
| Material of connecting plate           | Cink  |
| Material seals                         | NBR   |
| Material housing                       | Cink  |