

# Cilindar za vođenje DFM-80-100-P-A-KF


Broj artikla: 170963

FESTO

Sa integrisanim vođenjem .

Beskontaktni prekidač tip SMTSO-8E se može koristiti kod ovog proizvoda sa dužinama hoda jednakim ili većim od 50 mm.

Odgovarajući slog za pričvršćenje tip SMB-8E se može montirati unutra ili spolja.



## Tehnički podaci

Svojtvo	Vrednost
Rastojanje težišta korisnog tereta do poprečne ploče	125 mm
Hod	100 mm
Prečnik klipa	80 mm
Vrste pogona, jedinica pogona	Prečka
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vođica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vođica
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,05 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0,5 ... 10 bar
Maks. brzina	0,4 m/s
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,75 Nm
Maks. sila Fy	2.048 N
Max. force Fy static	3.120 N
Maks. sila Fz	2.048 N
Max. force Fz static	3.120 N
Maks. moment Mx	158,67 Nm
Maks. moment Mx statički	241,8 Nm
Maks. moment My	100,35 Nm
Maks. moment My statički	152,9 Nm
Maks. moment Mz	100,35 Nm
Maks. moment Mz statički	152,9 Nm
Max. permissible torque load Mx as a function of the stroke	33,3 Nm
Maks. korisni teret u zavisnosti od hoda kod definisanog razmaka xs	318 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	2.827 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	3.016 N
Pokretna masa	4.837 g
Težina proizvoda	9.500 g
Centre of gravity of the moving mass as a function of the stroke	74,1 mm
Alternativni priključci	vidi crtež proizvoda
Pneumatski priključak	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerdajući