

Plastično crevo PFAN-4X0,75-NT

Broj dela: 197061

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	4 mm
radijus skretanja od značaja za protok	37 mm
Unutrašnji prečnik	2.9 mm
Min. radijus skretanja	11 mm
Napomena o korišćenju	Crevo bez utiskivanja
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Napomena o radnom pritisku	Voda: maks. 0,6 MPa na 0 °C – 85 °C Vodena para: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (tečna, bez leda) Vodena para
Protivpožarna provera materijala	UL94 V-0
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima vidi Izjavu o usaglašenosti
Napomena o temperaturi medija	Vodena para: maks. 120 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...150 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.012 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 4 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 3 mm sa zatvarajućom navrtkom za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 3 mm
Boja	natur
Tvrdoća po Šoru	D 60 +5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PFA