


# Razdvajač dodavanja HPVS-14-40-A

Broj artikla: 2095361

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	40 mm
Prečnik klipa	14 mm
Maks. tačnost zamene	0,3 mm
Maks. zazor poluge Sx	0,05 mm
Maks. zazor poluge Sz	0,03 mm
Maks. ugaoni zazor prihvatnih čeljusti ax	0,07 deg
Maks. ugaoni zazor prihvatnih čeljusti ay	0,12 deg
Maks. ugaoni zazor prihvatnih čeljusti az	0,175 deg
Pričvršćenje spoljašnjih prstiju	Prolazni otvor
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	dvosmerno
Konstruktivna struktura	Klipnjača osigurano od okretanja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Osiguranje od zakretanja / vođenje	Četvrtasta vodica
Pogonski pritisak	3 ... 8 bar
Vreme izvlačenja	105 ms
Vreme uvlačenja	150 ms
Tačnost ponavljanja	0,15 mm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Maks. sila na prstu, statička Fz	100 N
Maks. moment na prstu Mr statički	5 Nm
Maks. moment na prstu Mx statički	5 Nm
Maks. moment na prstu My statički	5 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	75 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	90 N
Težina proizvoda	290 g
Maks. masa po eksternom prihvatnom prstu	150 g
Alternativni priključci	M5
Vrsta pričvršćenja	Unutrašnji navoj i rukav za centriranje sa prolaznim otvorom i centriranjem po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS komformnost