



Beskontaktni prekidač SMTSO-1-PS-S-LED-24

Broj artikla: 30441

FESTO

u zavareno čvrstoj izvedbi, sa svetlećom diodom i integrisanim zaštitnim spojem, bez kompleta za pričvršćenje.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	Izrada bloka
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Posebne karakteristike	Imuno na polje zavarivanja Otporno na prskanje vara
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	Induktivni magnetni
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Tačnost ponavljanja	0,2 mm
Digitalni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Histerezis	0,1 ... 1,5 mm
Vreme uključanja	35 ms
Vreme isključivanja	20 ms
Maks. frekvencija prekidača	20 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Maks. uklopna snaga DC	6 W
Pad napona	3 V
Induktivni zaštitni spoj	prilagođeno kaleima MZ, MY, ME
Preostala struja	0,01 mA
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala talasnost	10 %
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Electrical connection 1, connection type	Utikači
Electrical connection 1, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock
Odlazni smer, priključak	aksijalno
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	70 g
Material housing	PA PUR Cink
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni

Svojstvo	Vrednost
Indikacija stanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67
Otpornost na smetnje magnetnih polja	50 - 60 Hz elektromagnetno naizmenično polje
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L