



# Ventil sa ručicom VHER-H-B43E-B-N12

Broj dela: 3192088

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	4/3 odzračen
Vrsta aktiviranja	ručno
Ugradna širina	80 mm
Normalni nominalni protok	3800 l/min
Pneumatski radni priključak	NPT1/2-14
Radni pritisak	0 bar...10 bar
Napomena o radnom pritisku	Vakuumski pogon samo na priključku 3 Pri radu sa dva pritiska, pritisak na priključku 1 može biti veći nego pritisak na priključku 3.
Dizajn	Rotacioni zasun
Nominalna širina	12 mm
Funkcija ispuštanja vazduha	sa mogućnošću prigušivanja
Napomena o korišćenju	samo ručno aktiviranje
Princip zaptivanja	čvrsto
Vrsta upravljanja	direktni
Smer strujanja	nije reverzibilno
Odsustvo preklapanja	da
Prikaz uklopnog položaja	sa priborom
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Momenat aktiviranja	5 Nm
Težina proizvoda	860 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja na prednju tablu sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	NPT1/2-14
Pneumatski priključak: 2	NPT1/2-14
Pneumatski priključak 3	NPT1/2-14

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Pneumatski priključak: 4	NPT1/2-14
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal poluge	Aluminijum liven pod pritiskom