


Utičnica MSSD-V

Broj artikla: 33295

FESTO

za elektromagnetne kalemove i ventile, raspored priključaka prema
DIN EN 175 301, oblik B.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Cable outlet	Angled
Note on cable outlet	180° rotatable
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	18 g
Električni priključak	3-polni Utičnica Utičnica ugaona Plug pattern type B to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803 četvorougaoni oblik MSV
Electrical connection 1, design	ugaono
Electrical connection 1, connection type	Utičnica
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Električni priključak 2	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	16 A
Priključak uzemljenja	postoji
Navojni spoj kabla	Pg9
Prečnik kabla	6 ... 8 mm
Nazivni presek provodnika	≤ 1,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Note on degree of protection	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-25 ... 90 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Plastika
Boja kućišta	crno
Material seals	NBR