



Ugaona hvataljka HGWM-08-EZ-G8

Broj artikla: 185698

FESTO

Micro, sa priteznom pribubicom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	8
Maks. ugaoni zazor prihvatnih čeljusti ax, ay	0,5 deg
Maks. zazor prihvatnih čeljusti Sz	0,03 mm
Maks. ugao otvaranja	14 deg
Tačnost ponavljanja, hvataljka	≤ 0,02 mm
Broj prstiju hvataljke	2
Drive system	Pneumatski
Način funkcionisanja	jednosmerni zatvoreno
Funkcija hvataljke	Ugao
Osiguranje prihvatne sile	bez
Konstruktivna struktura	Kosa ravan
Prepoznavanje pozicije	bez
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Maks. radna frekvencija hvataljke	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,5 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Povratni moment opruge	0,55 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	24 Ncm
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	7 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	20 Ncm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	20 Ncm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	20 Ncm
Težina proizvoda	13 g
Vrsta pričvršćenja	stegnuto
Pneumatski priključak	M3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material cover cap	POM
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material gripper jaws	visokolegirani čelik