


Elektromagnetni kalem

VACC-S18-18-K4-3A-EX4D

Broj artikla: 3504741

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 220 VAC /50-60 Hz, flameproof enclosure.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri kalema	230 V AC: 50/60 Hz, power: 1.8 VA
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Mesto izdavanja sertifikata	BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116
ATEX kategorija gasa	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Ex temperatura okoline	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Težina proizvoda	1.700 g
Električni priključak	Priključni ormarić, navoj kabske uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material solenoid coil	Aluminijumska legura za kovanje Sivi liv