


Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1V-50-V

Broj dela: 3539247

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	Sedišni ventil sa klipnim pogonom
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak na vodu	Navojni rukavac G1 prema DIN ISO 228
Nominalna širina	23 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoreno, monostabilno
Smer strujanja	nije reverzibilno
Pritisak medija	-0.09 MPa...0 MPa -0.9 bar...0 bar
Nominalni pritisak armature PN	16
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta upravljanja	sa eksternim upravljanjem
Pneumatski priključak	Unutrašnji navoj G1/8
Radni pritisak	0.6 MPa...1 MPa 6 bar...10 bar 87 psi...145 psi
Medij	Para Inertni gasovi fitrirani komprimovani vazduh, jedinica za filtriranje 200 µm
Smer protoka	Iznad sedišta ventila, za gasovite medije
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Maks. viskozitet	600 mm ² /s
Temperatura medija	-10 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Protok Kv	10.8 m ³ /h
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Materijal kućišta armature	Crveni liv
Broj materijala kućišta armature	CC499K
Materijal vretenaste zaptivke	FPM

Karakteristika	Vrednost
Materijal utičnice	FPM
Težina proizvoda	1500 g
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal pogonskog kućišta	Mesing