


# Kosi ventil

## VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16-EX4

Broj artikla: 3539249

FESTO

Pneumatically actuated angle seat valve in red brass. Over seat version, safety position closed, G thread, Atex, nominal width 1".



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	Poppet valve with piston actuator
Način aktiviranja	Pneumatski
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Line connection	G1 threaded collar to DIN ISO 228
Nazivni prečnik	23 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Smer protoka	nije reverzibilno
Pritisak medijuma	0 ... 16 bar
Nazivni pritisak procesnog ventila	16
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	sa spoljšnjim upravljanjem
Pneumatski priključak	Unutrašnji navoj G1/8
Pogonski pritisak	6 ... 10 bar
Medijum	Vapour Inertni gasovi filterirani kompresovani vazduh, finoća filtera 200 µm
Flow direction	Above valve seat, for gaseous media
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Maks. viskozitet	600 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura medijuma	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Protok Kv	10,8 m <sup>3</sup> /h
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Material process valve housing	Crveni liv
Material number, process valve housing	CC499K
Material spindle seal	NBR
Material seat seal	PTFE
Težina proizvoda	1.500 g
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
ATEX kategorija gasa	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex h IIIC T80°C...T200°C Db X
Ex temperatura okoline	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Material drive housing	Mesing