

# Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-70-K5-3U-EX4D

Broj dela: 3546662

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Trajanje uključivanja	100%
Klasa izolacionog materijala	H
Karakteristične vrednosti za kaleme	230 V AC: 50/60 Hz, snaga 7,0 VA 230 V DC: 7,0 W
Dozvoljene oscilacije napona	-15 % / +10 %
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX) prema EU direktivi RoHS
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (IEC-EX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (IEC-EX) Zona 22 (ATEX)
Institucija koja izdaje sertifikat	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
ATEX kategorija za gas	II 2G
ATEX kategorija za prašinu	II 2D
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Eksplozivna zaštita od paljenja prašine	Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
Ex temperatura u okruženju	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80 °C: -50 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Težina proizvoda	1700 g
Električni priključak	Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla NPT1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal elektromagnetne zavojnice	Aluminijumska legura za obrada Sivi liv

