



# Ventil

## VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19

Broj artikla: 4514744

FESTO

3/2 monostable, F19 armature system, NAMUR+.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	51 mm
Normalni nazivni protok	595 l/min
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	predupravljeni klipni sedišni ventil
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Mesto izdavanja sertifikata	TÜV 968/V 1251.00/21
Nazivni prečnik	6 mm
Princip zaptivanja	tvrd
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Vrsta upravljanja	predupravljanje
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	eksterno interno
Smer protoka	nije reverzibilno
Sigurnosna funkcija	Safe venting
Safety Integrity Level (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) do SIL 3 načina niskih zahteva
Napomena za pogonski pritisak	0 - 0.8 MPa with external pilot air
Protok Kv ventilacija	0,54 m <sup>3</sup> /h
Protok Kv odzračivanje	0,98 m <sup>3</sup> /h
Normalni nazivni protok 2-3	1.066 l/min
Vreme isključenja	18 ms
Vreme uključenja	24 ms
Pogonski medijum	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	-25 ... 60 °C
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Težina proizvoda	600 g
Pneumatski priključak 1	M5 NAMUR obrazac priključaka
Pneumatski priključak 2	Flange 1/4 NAMUR obrazac priključaka
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminium (Ematal coated)