

Kuglasta slavina


VZBE-11/2-T-63-T-2-F0507-V15V15

Broj artikla: 4809121

FESTO

Stainless steel, 2/2-way, nominal width 11/2", top flange F0507, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2 kuglasti ventili
Način aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	1 1/2 NPT
Indikacija sklopnog položaja	Smer preseza = smer protoka
Šablon bušenja pribornice	F0507
Unutrašnji prečnik	38 mm
Nazivni prečnik DN	40
Funkcija ventila	2/2
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	63
Moment pri pokretanju kod razlike pritiska, nazivni pritisak, procesni ventil PN	30 Nm
Zasnovano na normi	ASME B1.20.1 ISO 5211
Medijum	Vapour Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti
Temperatura medijuma	-20 ... 200 °C
Protok Kv	247 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kućišta	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kugle	1.4408
Material shaft	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	2.420 g
Dozvola	CRN
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress