


Zaptivni utični priključak QSMK-G1/4-6

Broj artikla: 186296

FESTO

Spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestouglom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 3 mm |
| Approved tubing type | PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO- |
| Tubing insertion depth | 13,4 mm |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Zaptivni prsten |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina kontejnera | 1 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Pogonski pritisak zavisn od temperature | -0,95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 203 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Nazivni moment pritezanja | 9 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 26 g |
| Vrsta pričvršćenja | External hex A/F 17 |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm |
| Boja obruča | plavo |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | Mesing niklovan |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerđajući |