

Cilindar za vođenje DFP-16-50-P-A-S2



Broj artikla: 186770

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

FESTO

Osigurano od zakretanja, za beskontaktnu detekciju položaja, sa prolaznom klipnjačom.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 50 mm |
| Prečnik klipa | 16 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vodica | Kuglično vođenje |
| Konstruktivna struktura | Vodica |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | Prolazna klipnjača |
| Pogonski pritisak | 1 ... 10 bar |
| Maks. brzina | 0,8 m/s |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - No corrosion stress |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Energija naleta u krajnjim položajima | 0,07 Nm |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 91 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 91 N |
| Pokretna masa | 84 g |
| Težina proizvoda | 238 g |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a |
| Material cover | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material piston rod | Čelik za poboljšanje |