

# Kompaktni cilindar ADN-S-50-35-I-P-A

Broj dela: 5138194

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika  | Vrednost   |
|---|--|
| Hod   | 35 mm  |
| Prečnik klipa   | 50 mm  |
| Prigušenje  | elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane                               |
| Ugradni položaj   | Proizvoljan  |
| Funkcija  | Dvosmerno dejstvo  |
| Kraj klipnjače  | Unutrašnji navoj   |
| Dizajn  | Klip<br>Klipnjača  |
| Prepoznavanje položaja  | Beskontaktni prekidač  |
| Varijante   | Klipnjača na jednom kraju  |
| Radni pritisak  | 0.04 MPa...1 MPa<br>0.4 bar...10 bar   |
| Radni medij   | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                           | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                       | 1 - mala izloženost koroziji   |
| LABS usklađenost  | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura okruženja   | 0 °C...60 °C   |
| Energija udara u krajnjim položajima                            | 1 J  |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače  | 1057 N   |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače | 1178 N   |
| Pokretna masa pri 0 mm hoda                                     | 104 g  |
| Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda                            | 16 g   |
| Osnovna težina kod hoda od 0 mm                                 | 324 g  |
| Dodatak težini na 10 mm hoda                                    | 63 g   |
| Vrsta pričvršćenja  | po izboru:<br>sa prolaznim otvorom<br>sa unutrašnjim navojem<br>sa priborom    |
| Pneumatski priključak   | G1/8   |
| Napomena o materijalu   | RoHS-usaglašen   |
| Materijal poklopca  | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana                                     |
| Materijal dinamičkih zaptivki                                   | TPE-U(PU)  |

| <b>Karakteristika</b> | <b>Vrednost</b>                            |
|-----------------------|--|
| Materijal kučišta     | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |
| Materijal klipnjače   | visokolegirani čelik, nerđajući            |