


Utičnica za napajanje NECU-M-PPG5PP-C1-PN

Broj dela: 5195383

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Protokol	PROFINET
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Institucija koja izdaje sertifikat	UL E328433
Dodatne funkcije	ispunjava zahteve prema AIDA
Učestalost priključivanja	100
Izlaz kabla	ravno
Težina proizvoda	109 g
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključaka PP, kodiranje na pin 2 i 5
Električni priključak 1, broj polova/žica	5
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	5
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Push-Pull sa mehaničkim zaključavanjem radi zaštita od slučajne vuče
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Opružna potezna stezaljka
Opseg radnog pritiska DC	0 V...24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	16 A
Otpornost na udarni napon	4 kV
Kablovski konektor	Pg13,5 šestougao SW22
Prečnik kabla	9 mm...13 mm
Nominalni poprečni presek voda	0.75 mm ² ...2.5 mm ² AWG18 - 13
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Protivpožarna provera	UL94 V-0
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	Niklovani liv od cinka

Karakteristika	Vrednost
Boja kućišta	srebro
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-V
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra, niklovana i pozlaćena