

Okrugli cilindar DSNU-S-8-100-P-A-MQ

Broj dela: 5205907

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Hod | 100 mm |
| Prečnik klipa | 8 mm |
| Navoj klipnjače | M4 |
| Prigušenje | elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Dizajn | Klip Klipnjača Kućište cilindra |
| Prepoznavanje položaja | Beskontaktni prekidač |
| Radni pritisak | 0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar |
| Funkcija | Dvosmerno dejstvo |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Klasa za čiste sobe | Klasa 6 prema ISO 14644-1 |
| Temperatura okruženja | -20 °C...80 °C |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače | 22.6 N |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače | 30.2 N |
| Pokretna masa pri 0 mm hoda | 6.3 g |
| Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda | 1 g |
| Osnovna težina kod hoda od 0 mm | 20 g |
| Dodatak težini na 10 mm hoda | 2.4 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa priborom |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal poklopca | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |
| Radni materijal zaptivki | TPE-U(PU) |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal komore cilindra | visokolegirani čelik, nerđajući |