

Plastično crevo PAN-V0-10X1,25-GN

Broj artikla: 525472

FESTO

nezapaljivo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	12 mm
Spoljašnji prečnik za utični priključak	10 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	56 mm
Unutrašnji prečnik	7,5 mm
Min. radius savijanja	34 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,3 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 3 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 43,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 174 psi
Napomena za pogonski pritisak	Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--] Mineralno ulje Water (liquid, free of ice)
Material fire test	UL94 V-0 (casing)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 90 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,088 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 10 mm
Boja	zeleno
Tvrdoća po Shoreu	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	Poliamid 12 PVC-P