

Ventil za uspostavu pritiska MS6-DL

Broj artikla: 527684

FESTO

Za sklop podnožja ventila, sa G-navojem



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Odzračna funkcija	se može prigušiti
Način aktiviranja	Pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Konstruktivna struktura	Sedište klipa
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	eksterno
Smer protoka	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2
Manometar	sa senzorom pritiska
Pogonski pritisak	4 ... 18 bar
Normalni nazivni protok	2.600 ... 6.450 l/min
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorija gasa	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex h IIC T6 Gb X
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex temperatura okoline	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	650 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumski odlivak