


Zauljivač MS4-LOE-1/8-R

Broj artikla: 529413

FESTO

Plastična čaša sa plastičnom zaštitnom školjom, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	4
Serijska	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina punjenja uljem	30 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna korpa
Pogonski pritisak	1 ... 12 bar
Minimalni protok za funkciju zauljivača	40 l/min
Normalni nazivni protok	1.100 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Ulje - viskozitet	ISO VG 32
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	194 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	PC