


Lubricator MS4N-LOE-1/4-R

Broj dela: 531702

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	4
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Dizajn	Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom
Maks. količina ulja za punjenje	30 ml
Zaštita posude	Plastična zaštitna korpa
Radni pritisak	1 bar...12 bar
Minimalni protok za funkciju podmazivača	40 l/min
Normalni nominalni protok	2200 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Viskozitet ulja	ISO VG 32
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	194 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa priborom
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/4 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC