


# Fini filter LFMB-1-D-MAXI-DA

Broj dela: 532826

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost  |
|--|---|
| Serija   | D   |
| Veličina konstrukcije                          | Maxi  |
| Dizajn   | Vlaknasti filter  |
| Finoća filtera                                 | 1 µm  |
| Odvod kondenzata                               | ručno okretanje   |
| Radni pritisak                                 | 1 bar...16 bar  |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Inertni gasovi       |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha | 2780 l/min  |
| Min. normalni protok za klasu čistoće vazduha  | 620 l/min   |
| Stepen korisnosti filtera                      | 99.99 %   |
| Maks. količina kondenzata                      | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita posude                                 | Metalna zaštitna posuda   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 2 - umerena izloženost koroziji   |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura medija                             | 1.5 °C...60 °C  |
| Temperatura okruženja                          | -10 °C...60 °C  |
| Temperatura skladištenja                       | -10 °C...60 °C  |
| Zapremina preostalog ulja                      | 0.5 mg/m <sup>3</sup>   |
| Pokazivač diferencijalnog pritiska             | Optički prikaz  |
| Vrsta pričvršćenja                             | po izboru:<br>Ugradnja voda<br>sa priborom                                |
| Ugradni položaj                                | vertikalno +/- 5°   |
| Pneumatski priključak 1                        | G1  |
| Pneumatski priključak: 2                       | G1  |
| Materijal kućišta                              | Cink liven pod pritiskom  |
| Materijal filtera                              | Vlakna od borsilikata   |

| <b>Karakteristika</b> | <b>Vrednost</b> |
|-----------------------|-----------------|
| Materijal omotača     | PC              |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen  |
| Težina proizvoda      | 1340 g          |