


# interface CAMC-F-EP

Broj artikla: 1911917

FESTO

Plug-in card for fieldbus interface.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP20 u montiranom stanju
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	75 g
Vrsta pričvršćenja	Utični modul za CMMP-AS...-M3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Protokol	EtherNet/IP
Komunikacijski profil	FHPP
Brzina prenosa podataka	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologije	Zvezda Prsten Linija
Redundancija medijuma	DLR
IP dodela adrese	FCT DHCP BOOTP DIP prekidači
Fieldbus interface	2x utičnica RJ45
Minimalno vreme ciklusa	1 ms
LED prikazi	Ethernet communication activity Ethernet cable monitoring Status modula Network status
Podrška konfiguracije	EDS
Konfiguracija parametara	FCT
Dodatne funkcije	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch