

Fini filter MS12-LFM

Broj artikla: 535042

FESTO

Za sklop podnožja ventila, sa G-navojem



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Serijski broj	MS
Veličina	12
Konstruktivna struktura	Filter sa vlaknima
Pogonski pritisak	0,8 ... 20 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komfornost