



Nepovratni ventil VBNF-LBA-G14-Q8

Broj artikla: 1927027

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	kontrolisana nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-8
Pneumatski priključak 2	G1/4
Priključak, upravljački vazduh 21	QS-8
Vrsta pričvršćenja	navojno
Pogonski pritisak	0,2 ... 10 bar
Pritisak upravljanja	2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	PBT
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta aktiviranja, upravljana protivpovratna funkcija	Pneumatski
Funkcija ručnog odzračivanja	Dodirno
Zakretljivost	360°/nije dozvoljena trajno okretanje
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0,2 ... 10 bar
Normalni protok 1 -> 2 od 6 na 0 bara	1.100 l/min
Normalni nazivni protok 1 -> 2 od 6 na 5 bara	620 l/min
Vreme isključenja	11 ms
Vreme uključenja	8 ms
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Medijum upravljanja	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nazivni moment pritezanja	10 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	65,6 g
Material of cover	ES-BE
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	PBT
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijumska legura za kovanje
Material release ring	POM