


Prigušni ventil GRO-QS-3

Broj artikla: 193971

FESTO

bez nepovratne funkcije.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-3
Pneumatski priključak 2	QS-3
Element podešavanja	Narezani vijak
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče sa prolaznim otvorom sa priborom po izboru:
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	85 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	120 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	PA ojačan
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	12 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material knurled head	PA ojačan
Material adjusting screw	visokolegirani čelik