


Okrugli cilindar CRHD-100- -PPV-A-MS-S6

Broj artikla: 195560

FESTO

Otporno na koroziju, ležajni poklopac gladak, završni poklopac pričvršćen vezicom, toplootporna izvedba do 120 °C.

Varijanta -S6 (toplootporna), na osnovu primenjenih zaptivki i masti, nije za direktni kontakt sa prehrambenim artiklima.



Prikaz primera



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	10 ... 500 mm
Prečnik klipa	100 mm
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	Toplootporne zaptivke maks. 120°C
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-20 ... 120 °C
Dužina prigušivanja	31 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	4.418 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	4.712 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	968 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	38 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	8.357 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	115 g
Pneumatski priključak	G3/8
Material cover	visokolegirani čelik, nerđajući
Material seals	FPM
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući