

Mikrofilter

MS4-LFM-1/8-ARM-DA

Broj artikla: 536821

FESTO

Filter 0,01 µm, plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom, ručni ispus kondenzata, sa prikazom diferencijalnog pritiska, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Seriya	MS
Veličina	4
Konstruktivna struktura	Filter sa vlaknima
Finoća filtera	0,01 µm
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Pogonski pritisak	0 ... 14 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	360 l/min
Min. standardni protok za klasu čistoće vazduha	54 l/min
Efikasnost filtera	99,999 %
Maks. količina kondenzata	19 ml
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna korpa
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Indikacija diferencijalnog pritiska	Optički prikaz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	PC
Material seals	NBR
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Težina proizvoda	190 g