

Beskontaktni prekidač SIEH-3B-PS-S-L

Broj artikla: 538263

FESTO

sa utikačem, ugradnja je poravnana.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	okruglo
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Metod merenja	induktivno
Nominalni uklopni razmak	1 mm
Osiguran uklopni razmak	0,81 mm
Faktori redukcije	Aluminijum = 0,5 Nerđajući čelik St 18/8 = 0,8 Bakar = 0,45 Mesing = 0,6 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Tačnost ponavljanja	0,02 mm
Digitalni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Histerezis	≤ 0,12 mm
Vreme uključanja	0,02 ms
Maks. frekvencija prekidača DC	3.000 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Pad napona	≤ 2 V
Induktivni zaštitni spoj	ugrađeno Izlazna struja < 100mA i frekvencija sklapanja < 10Hz
Preostala struja	≤ 0,1 mA
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala talasnost	20 %
Struja praznog hoda	≤ 10 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-polni Kabl sa utikačem M8x1
Dužina kabla	0,15 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material insulation	PVC
Veličina	3 mm
Vrsta pričvršćenja	stegnuto
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	4 g
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L