


Zakretljiva prirubnica SNCS-125-R3

Broj artikla: 2895926

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	125
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad takode VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Varijante	Visoka korozivna zaštita
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	1.369 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting	Aluminijumska legura za kovanje sa zaštitnom presvlakom
Material rod end bearing	PTFE Nerdajući čelik
Material screws	visokolegirani čelik, nerdajući