


Modul srednjeg položaja DADM-DGC-25-A

Broj dela: 541700

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	25
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Radni pritisak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Maks. brzina udara	3 m/s
Maks. vreme zakretanja	100 ms
Preciznost ponavljanja	0.02 mm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	430 g
Vrsta pričvršćenja	pričvršćeno na cilindar DGC
Pneumatski priključak	QS-4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal zaustavnog zavrtnja	Čelik pocinkovano
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal poluge	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal stege	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal navrtke	Čelik pocinkovano
Fino podešavanje	2 mm
Funkcija	Dvosmerno dejstvo