

Kosi ventil

VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4ANT-80-22

Broj artikla: 3540198

FESTO

Pneumatically actuated angle seat valve in stainless steel. Under seat version, safety position closed, G thread, nominal width 1".



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Konstruktivna struktura | Poppet valve with piston actuator |
| Način aktiviranja | Pneumatski |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Line connection | G1 threaded collar to DIN ISO 228 |
| Nazivni prečnik | 24 mm |
| Funkcija ventila | 2/2 zatvoren, monostabilan |
| Smer protoka | nije reverzibilno |
| Pressure of medium | 0 ... 2,2 MPa |
| Pritisak medijuma | 0 ... 22 bar |
| Nazivni pritisak procesnog ventila | 40 |
| Odzračna funkcija | ne prigušuje se |
| Vrsta resetovanja | mehanička opruga |
| Vrsta upravljanja | sa spoljšnjim upravljanjem |
| Pneumatski priključak | Unutrašnji navoj G1/8 |
| Operating pressure MPa | 0,6 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | 6 ... 10 bar |
| Operating pressure | 87 ... 145 psi |
| Medijum | Vapour Hidrauličko ulje na bazi mineralnih ulja Inertni gasovi Mineralno ulje Voda filterirani kompresovani vazduh, finoća filtera 200 µm neutralne tečnosti |
| Flow direction | Below valve seat, for gaseous and liquid media |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Maks. viskozitet | 600 mm ² /s |
| Temperatura medijuma | -40 ... 200 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Protok Kv | 12 m ³ /h |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material process valve housing | Nerđajući čelični liv |
| Material number, process valve housing | 1.4408 |
| Material spindle seal | PTFE |
| Material seat seal | PTFE |
| Težina proizvoda | 3.600 g |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| Material drive housing | Aluminium, nickel-plated |