


# Utičnica KD2-M5-A

Broj artikla: 4087

FESTO

samozaustavno



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost   |
|---|--|
| Nazivni prečnik                                     | 2,4 mm   |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 12 bar                                 |
| Normalni nazivni protok                             | 126 l/min  |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon                             |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1 - Low corrosion stress                         |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Temperatura okoline                                 | -10 ... 60 °C                                    |
| Nazivni moment pritezanja                           | 0,85 Nm  |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja            | ± 15 %   |
| Težina proizvoda                                    | 10 g   |
| Pneumatski priključak 1                             | Spoljašnji navoj M5                              |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost                                 |