


Elektromagnetni ventil

VZWM-L-M22C-N2-F5-R1

Broj artikla: 546177

FESTO

Servo-controlled, with diaphragm, NPT2" connection, stainless steel version.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	Membranski ventil Servo controlled
Način aktiviranja	električno
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	prednost stojećem položaju
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	2 NPT
Električni priključak	Solenoid coil type MH-... , coil can be ordered as an accessory
Nazivni prečnik	50 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Smer protoka	nije reverzibilno
Medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti
Pogonski pritisak ventil za tekuće medije	0,7 ... 6 bar
Pogonski pritisak ventil za gasovite medije	0,7 ... 10 bar
Razlika pritiska	0,7 bar
Vrsta upravljanja	predupravljano
Maks. viskozitet	22 mm ² /s
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura medija tekućih medijuma	5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Protok Kv	39 m ³ /h
Normalni nazivni protok	31.000 l/min
Vreme uključenja	62 ms
Vreme uključenja za tečne medije	2.100 ms
Vreme isključenja	21 ms
Vreme reagovanja za tečne medije	2.800 ms
b-vrednost	0,68
C vrednost	110 l/sbar
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kućišta	1.4581
Material seals	NBR
Material plunger tube	visokolegirani čelik
Težina proizvoda	3.700 g
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
Maks. pritezni moment, vijak poklopca	30 Nm
Maks. pritezni moment, priključni navoj	620 Nm
Maks. pritezni moment, pričvršćenja kalema	2 Nm