



Ručni polužni ventil VHEF-LT-M32-M-N14

Broj artikla: 4500010

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Funkcija ventila | 3/2 otvoren/zatvoren, monostabilan |
| Način aktiviranja | ručno |
| Širina | 20 mm |
| Normalni nazivni protok | 870 l/min |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 10 bar |
| Konstruktivna struktura | Tanjir - sedište |
| Vrsta resetovanja | mehanička opruga |
| Nazivni prečnik | 6 mm |
| Odzračna funkcija | se može prigušiti |
| Uputstva za korišćenje | Samo ručno aktiviranje |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| Smer protoka | reverzibilno |
| Overlap | Zero overlap |
| Maks. frekvencija prekidača | 0,5 Hz |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Sila aktiviranja | 14 N |
| Težina proizvoda | 150 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/4 NPT |
| Pneumatski priključak 3 | 1/4 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material lever | PA ojačan |