



Vakuumske usisne mlaznice-patrona VN-07-H

Broj artikla: 547695

FESTO

za vakuumske usisne mlaznice VN, visoki podpritisk.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik, Lavalova mlaznica	0,7 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	Standard visoki podpritisk
Pogonski pritisak	1 ... 8 bar
Pogonski pritisak za maksimalni vakuum	4,4 bar
Maks. vakuum	92 %
Nazivni pogonski pritisak	6 bar
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	16,2 l/min
Vreme napajanja vazduhom kod nazivnog pogonskog pritiska	1,67 s
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	1,65 g
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material transmitter nozzle	Aluminijumska legura za kovanje