

Mikrofilter

MS9-LFM-3/4-AUM-HF-DA

Broj artikla: 552972

FESTO

Filter 0,01µm, metalna čaša, visoki protok, ručni ispušnik kondenzata, sa indikatorom diferencijalnog pritiska, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Seriya	MS
Veličina	9
Konstruktivna struktura	Filter sa vlaknima
Finoća filtera	0,01 µm
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Pogonski pritisak	0 ... 20 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	7.800 l/min
Min. standardni protok za klasu čistoće vazduha	390 l/min
Efikasnost filtera	99,9999 %
Maks. količina kondenzata	225 ml
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Indikacija diferencijalnog pritiska	Optički prikaz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material of cover	PA
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje
Material screen	PA
Material seals	NBR
Težina proizvoda	2.500 g