

# Filter-regulator MS6-LFR-3/8-D7-EUM-AS

Broj artikla: 529232

FESTO

Maksimalni izlazni pritisak 12 bara, filter 40 µm, sa manometrom, vijak regulatora sa bravom, metalna čaša, ručni ispust kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



## Tehnički podaci

| Svojtvo                         | Vrednost  |
|---------------------------------|---|
| Veličina                        | 6   |
| Serija                          | MS  |
| Osiguranje aktiviranja          | Okretno dugme sa blokadom sa priborom se zatvara                    |
| Položaj ugradnje                | vertikalno +/- 5°   |
| Finoća filtera                  | 40 µm   |
| Ispust kondenzata               | ručno rotacioni   |
| Konstruktivna struktura         | Filter-regulator sa manometrom                                      |
| Maks. količina kondenzata       | 38 ml   |
| Funkcija kontrolera             | Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem            |
| Zaštita od ljuštenja            | integrirano sa metalnim oklopom                                     |
| Manometar                       | sa manometrom   |
| Operating pressure MPa          | 0,08 ... 2 MPa  |
| Pogonski pritisak               | 0,8 ... 20 bar  |
| Područje regulacije pritiska    | 0,5 ... 12 bar  |
| Max. pressure hysteresis (MPa)  | 0,025 MPa   |
| Maks. histerezis pritiska       | 0,25 bar  |
| Max. pressure hysteresis        | 3,625 psi   |
| Normalni nazivni protok         | 4.000 l/min   |
| Pogonski medijum                | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertni gasovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK  | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ležaja              | -10 ... 60 °C   |
| Food-safe                       | See Supplementary material information                              |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                   |
| Temperatura medijuma            | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline             | -10 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                | 1.087 g   |
| Vrsta pričvršćenja              | Ugradnja prednje ploče<br>Ugradnja vodova sa priborom po izboru:    |
| Pneumatski priključak 1         | G3/8  |
| Pneumatski priključak 2         | G3/8  |
| Materijal - napomena            | RoHS komfornost   |
| Material control panel          | PA<br>POM   |
| Material seals                  | NBR   |
| Material filter                 | PE  |
| Material housing                | Aluminijumski odlivak   |
| Material membrane               | NBR   |
| Material bowl                   | Aluminijumska legura za kovanje                                     |
| Material separating plate       | POM   |