

# Komplet nabranog meha DADB-S1-16-S51-100

Broj artikla: 553401

FESTO

za standardne cilindre prema ISO 6432.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrednost   |
|--------------------------------|--|
| Spoljašnji prečnik             | 22 mm  |
| Veličina                       | 16   |
| Područje hoda                  | 51 ... 100 mm                                    |
| Produženje klipnjače           | 34 mm  |
| Oblik                          | okruglo  |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno                                      |
| Konstruktivna struktura        | Komplet za meh<br>sa spojenom odzrakom           |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - High corrosion stress                        |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L                                   |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a  |
| Otpornost na medijume          | Prahovi<br>Strugotina<br>Ulja<br>Mast<br>Benzini |
| Temperatura okoline            | -10 ... 80 °C                                    |
| Težina proizvoda               | 9 g  |
| Vrsta pričvršćenja             | sa navojnim zatikom<br>sa unutrašnjim navojem    |
| Pneumatski priključak          | M5   |
| Materijal - napomena           | RoHS komfornost                                  |
| Material adapter components    | PA ojačan  |
| Material seals                 | NBR  |
| Material bellows               | NBR  |
| Material threaded pin          | visokolegirani čelik, nerđajući                  |