

Mikro filter MS6N-LFM-3/8-ARM

Broj dela: 531862

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Seriya	MS
Veličina konstrukcije	6
Dizajn	Vlaknasti filter
Finoća filtera	0.01 µm
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Radni pritisak	0 bar...20 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	900 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće vazduha	135 l/min
Stepen korisnosti filtera	99.9999 %
Maks. količina kondenzata	38 cm ³
Zaštita posude	Plastična zaštitna korpa
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Zapremina preostalog ulja	0.01 mg/m ³
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa priborom
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak: 2	3/8 NPT
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal filtera	Vlakna od borsilikata
Materijal omotača	PC
Radni materijal zaptivki	NBR
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	600 g