

Fini filter

LFMB-3/4-D-MAXI-DA


Broj artikla: 532825

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Uložak filtera 1 µm, sa metalnom zaštitnom šoljom, diferencijalnim prikazom pritiska, ručni ispust kondenzata

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Seriya | D |
| Veličina | Mini |
| Konstruktivna struktura | Filter sa vlaknima |
| Finoća filtera | 1 µm |
| Ispust kondenzata | ručno rotacioni |
| Pogonski pritisak | 1 ... 16 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertni gasovi |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha | 2.220 l/min |
| Min. standardni protok za klasu čistoće vazduha | 750 l/min |
| Efikasnost filtera | 99,99 % |
| Maks. količina kondenzata | 80 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna korpa |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | 1,5 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,5 mg/m ³ |
| Indikacija diferencijalnog pritiska | Optički prikaz |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Pneumatski priključak 1 | G3/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/4 |
| Material housing | Cink |
| Material filter | Borsilikatna vlakna |
| Material bowl | PC |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Težina proizvoda | 1.340 g |