

# Spiralno plastično crevo PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Broj dela: 533466

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radna dužina	4.8 m
Spoljašni prečnik	11.7 mm
Dužina bloka	1.172 m
radijus skretanja od značaja za protok	65 mm
Unutrašnji prečnik	7.9 mm
Prečnik namotaja	51 mm
Broj napotaja	41
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...13 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...60 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	12.5 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	480 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2	Spoljašnji navoj G3/8
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	A 87 +/-3
Materijal priključnog navoja	Mesing niklovano
Materijal zaštite od prelamanja	POM
Materijal creva	TPE-U(PU)